

KANON
Kleinst-Drehmoment-Prüf- und Arbeitsgerät, maximales Drehmoment: 3cN·m

Bestelldaten

Bestellnummer	658800 3
GTIN	4582126965389
Artikelklasse	66F

Beschreibung
Ausführung:

Präzises Messgerät für kleinste Drehmomente. Gut ablesbare Skala mit Schleppezeiger an der Oberseite und zusätzlich Skalierung seitlich am Gehäuse. **Mit 3-Backen-Spannfutter aus Stahl.**

Verwendung:

Zum Messen kleinster Drehmomente (Dreh- bzw. Reibungswiderstände) bzw. zum kontrollierten Schraubenanzug.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Technische Beschreibung

Gewicht	290 g
maximales Drehmoment	3 cNm
Spannfutterbereich	1 - 6,5 mm
Ø	43 mm
Drehmomentbereich	0,4 - 3 cNm
Drehmomentbereich	4 - 30 mNm
Feedback	anzeigend
Verstellbarkeit Auslösewert	nicht verstellbar

Einstellung des Auslösewertes	Schleppzeiger
Gesamtlänge L	106 mm
Serie	SGK
Skalenteilung 1 Teilstrich =	0,5 mNm
Norm	DIN EN ISO 6789
Messverfahren	Drehmoment
Anzeige	analog
Auslösesignalisierung	optisch
Anschlussform	3-Backen-Spannfutter
Ablesung umschaltbar	Nm
Kalibrierung	O3
Anzugrichtung	Rechts- und Linksanzug
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Messgenauigkeit Drehmoment	±3 %
Daten protokollierbar	nein
Messtechnik	mechanisch
Produktart	Drehmomentschlüssel