

Erdi**Ideal-Bleischere mit 2-Komponenten-Griff, rechts schneidend, ganze Länge: 260mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	765900 260
GTIN	4010220030226
Artikelklasse	73X

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkopf gesenkgeschmiedet, Schneiden induktiv gehärtet. Nachstellbare Gewerbeverschraubung, doppelte Hebelübersetzung mit integrierter Öffnungsfeder. Scherenkopf aus **Edelstahl-S** (HRC 60 – 62) mit optimierter, unverzahrter Schneidengeometrie für hohe Wendigkeit und leichtes Schneiden mit bis zu **25% weniger Kraftaufwand**, ideal beim Schneiden von dekorativen Blechen. Schenkel aus Stahlblech, vernickelt. 2-Komponenten-Griff mit handschonender, griffiger Weichstoffeinlage.

Schneidleistung: Bleche bis 1,8 mm, V2A-Bleche bis 1,2mm.

Verwendung:

Für durchlaufende gerade und Figureschnitte.

Technische Beschreibung

ganze Länge	260 mm
Länge Schneiden	33 mm
Einsatzart	rechts schneidend
Produktart	Schere

Zubehör

Reparatur-Sortiment für Ideal-Blehschere

766020