

**Flachrundzange ERGO™ gerade, verchromt, ganze Länge: 160mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	713940 160
GTIN	7314150102167
Artikelklasse	730

Beschreibung**Ausführung:**

Chrom-Vanadium-Stahl, Kopf und Gelenk verchromt. Besonders schlanke, oval-spitze Backen, innen geraut. Starkwandige Griffhüllen mit **zu- und abschaltbarer Öffnungsfeder**. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 59 HRC); geeignet für harten und weichen Draht.

Norm:**DIN ISO 5745****Technische Beschreibung**

ganze Länge	160 mm
Backenlänge	49 mm
Griff	starkwandige ERGO® Griffhülle
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder	ja
Maulform	oval-spitz, gerade
Norm	DIN ISO 5745
Backeneigenschaft	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 59 HRC)
Ausführung Backen	innen geraut
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

Produktart

Multifunktionszange