



## Flachrundzange abgewinkelt, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	713500 160
GTIN	4003773016007
Artikelklasse	73F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Besonders lange, oval-spitze Backen. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC), geeignet für harten und weichen Draht. Backen innen geraut.

Zange verchromt, mit Mehrkomponenten-Hüllen. Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen.

#### Norm:

**DIN ISO 5745**

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

### Technische Beschreibung

ganze Länge	160 mm
Backenlänge	50 mm
Maulform	oval-spitz, abgewinkelt (40° – 45°)
Norm	DIN ISO 5745
Backeneigenschaft	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC)
Ausführung Backen	innen geraut
Griff	Mehrkomponenten-Hülle

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche	verchromt
Produktart	Multifunktionszange