



Drehmoment-Schraubendreher, Typ: 6IP



Bestelldaten

Bestellnummer	659950 6IP
GTIN	4013288093387
Artikelklasse	63F

Beschreibung

Ausführung:

Bewährter Kraftform-Griff, ab 5 Nm Pistolengriff. Jeder Schraubendreher ist auf das für die jeweilige Schraubengröße **passende Drehmoment voreingestellt**.

Durch einen Siegelring ist die Mechanik im Griff gegen Verstellen und Manipulation geschützt. Abtriebsgröße und Drehmoment sind am Griffende eingepreßt.

Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher hör- und fühlbar aus. Ein **weiteres Festziehen der Schraube ist nicht möglich**.

Gr. 2 – 4 für Innensechskant-Schrauben.

Gr. TX6 – TX20 für Schrauben mit **Torx®-Profil**.

Gr. 6IP – 20IP für Schrauben mit **Torx Plus®-Profil**.

Verwendung:

Ideal zur Montage von Wendeschneidplatten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Technische Beschreibung

Klingenlänge	65 mm
Messgenauigkeit Drehmoment	±10 %
eingestelltes Drehmoment	60 cNm

eingestelltes Drehmoment	0,6 Nm
Verstellbarkeit Auslösewert	nicht verstellbar
Einstellung des Auslösewertes	voreingestellt
Messverfahren	Drehmoment
Anschlussform	fest
Gesamtlänge L	175 mm
Ablesung umschaltbar	cNm
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	auslösend
Gewicht	117 g
Auslöseprinzip	mechanische Rutschkupplung
Anzugsrichtung	Rechtsanzug
Daten protokollierbar	nein
Auslösesignalisierung	akustisch
Auslösesignalisierung	haptisch
Messtechnik	mechanisch
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben
Herstellerbezeichnung	300 IP
Drehmoment fest eingestellt	ja
Produktart	Drehmomentschraubendreher