



## Pneumatisch-hydraulisches Blindnietgerät TAURUS®, Typ: 2



### Bestelldaten

Bestellnummer	770512 2
GTIN	4007081570008
Artikelklasse	74A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Betriebsdruck 5 – 7 bar. Abnehmbarer Dornauffangbehälter.

#### Vorteil:

Das **Greifbackensystem** gewährleistet sehr hohe Standzeiten und einen rutschfreien Griff der Nietdorne. Geringer Druckluftverbrauch durch zweifache Nutzung: zum Setzen **und** Absaugen des Restdorns. Sehr schneller Arbeitszyklus.

#### Lieferumfang:

Montageschlüssel SW 12/14 und SW 14/17.

1 Flasche Hydrauliköl 100 ml und 1 Öl-Nachfüllbehälter. Inklusive Mundstücke 17/24, 17/27, 17/29, 17/32.

### Technische Beschreibung

für Blindnieten Stahl / Alu bis	6 mm
Setzkraft bei 5 bar	9000 N
Gerätehub	18 mm
maximaler Dorn-Ø	3,2 mm
Schlauchanschluss	6 mm

Gewicht	1,6 kg
für Blindnieten aller Werkstoffe bis	5 mm
Luftverbrauch pro Niet	2,3 l
Schlauchanschluss	1/4 Zoll
Produktart	Blindnietgerät