



Wasserdichter Koffer „Explorer“, Typ: 4820



Bestelldaten

Bestellnummer	692930 4820
GTIN	8024482008684
Artikelklasse	64A

Beschreibung

Ausführung:

Extrem stabiler Koffer aus hochschlagfestem Kunststoff, gefüllt mit vorgestanztem Würfelschaum. Verschließbar durch Vorhängeschloss Nr. 085830 – 085875. Durchgehend hohe Wandstärke für hohe Stabilität. Druckdicht und chemisch resistent. Temperaturbeständig von -33 bis 90 °C. Heavenly Delight Versionen mit einem Gewichtsvorteil von ca. 30% und einer erhöhten Festigkeit ggü. den Vorgängermodellen.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Für Schutz, Verpackung und Transport von empfindlichen Teilen und Geräten.

Hinweis:

Viele weitere Koffergrößen, Ausstattungsvarianten und Zubehör auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

Außenmaß Höhe	230 mm
Innenmaß Höhe	205 mm

Außenmaß Breite	435 mm
maximale Zuladung	24,7 kg
Gewicht	4,2 kg
Außenmaß Länge	520 mm
Anzahl Verschlüsse	2
Innenmaß Breite	370 mm
Innenmaß Länge	480 mm
Volumen	35,5 l
IP-Schutzart	IP 67
Eigenschaft Koffer	flugtauglich
Eigenschaft Koffer	schlagfest
Eigenschaft Koffer	stapelbar
Produktart	Werkzeug-Transportsystem