



Pneumatisch-hydraulisches Blindnietgerät, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	770513 1
GTIN	4045197559968
Artikelklasse	72E

Beschreibung

Ausführung:

Betriebsdruck 6 – 7 bar. Abnehmbarer Dornauffangbehälter. Leistungsfähiges und zuverlässiges Blindnietgerät. Schnelles und sicheres Verarbeiten der Blindniete durch das kräftige Greifbackensystem (kein Rutschen über den Nietdorn). Variabel einstellbare Absaugung zur Entsorgung des abgerissenen Nietdorns in den Auffangbehälter.

Lieferumfang:

Inklusive Mundstücke (geeignet für Stahl, Edelstahl, Alu, Kupfer): 2,4 – 3,4 mm, 4 mm. Inklusive Mundstücke (geeignet für Alu): 2,4 mm, 4,8 mm. 1 Flasche Hydrauliköl 50 ml.

Gerätehub: 16 mm

Setzkraft bei 6 bar: 6600 N

Luftverbrauch pro Niet: 3,4 l

Schlauchanschluss: 8 mm

maximaler Dorn-Ø: 2,5 mm

für Blindnieten aller Werkstoffe bis: 4 mm

Technische Beschreibung

Gerätehub	16 mm
-----------	-------

für Blindnieten aller Werkstoffe bis	4 mm
für Blindnieten Aluminium bis	4,8 mm
maximaler Dorn-Ø	2,5 mm
Gewicht	1,7 kg
Luftverbrauch pro Niet	3,4 l
Schlauchanschluss	8 mm
Setzkraft bei 6 bar	6600 N
Betriebsdruck	bar
Produktart	