Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: J1

Bestelldaten

Bestellnummer	719790 J1
GTIN	4003773048527
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:
Griff- und Gelenkteil geschmiedet. Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet und in den Zangenkörper eingepresst.
Zange grau atramentiert. Griffe mit Kunststoff überzogen.
Mit eingesetzten Präzisionsspitzen. Form C – gerade Backen.
Vorteil:
Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.
Verwendung:
Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.
Norm:
DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Technische Beschreibung

Form	C
für Innen-Sicherungsringe-Ø	12 - 25 mm
ganze Länge	140 mm
Spitzen-Ø	1,25 mm
Norm	DIN 5256 C
Verwendung Sicherungsringzangen	Innenring gerade
Backenform	gerade

Griff	mit Kunststoff überzogen
Werkstoff	Spezialstahl
Werkstoff Spitze	Spezialstahl
Oberfläche	grau atramentiert
mit Begrenzungsanschlag	nein
Griff mit Feststellvorrichtung	ja
Spitze austauschbar	nein
Produktart	Sicherungsringzange