



Wasserdichter Koffer „Explorer“, Typ: 5822



Bestelldaten

Bestellnummer	692930 5822
GTIN	8024482008721
Artikelklasse	64A

Beschreibung

Ausführung:

Extrem stabiler Koffer aus hochschlagfestem Kunststoff, gefüllt mit vorgestanztem Würfelschaum. Verschließbar durch Vorhängeschloss Nr. 085830 – 085875. Durchgehend hohe Wandstärke für hohe Stabilität. Druckdicht und chemisch resistent. Temperaturbeständig von -33 bis 90 °C. Heavenly Delight Versionen mit einem Gewichtsvorteil von ca. 30% und einer erhöhten Festigkeit ggü. den Vorgängermodellen.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Für Schutz, Verpackung und Transport von empfindlichen Teilen und Geräten.

Hinweis:

Viele weitere Koffergrößen, Ausstattungsvarianten und Zubehör auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

Innenmaß Breite	440 mm
Außenmaß Breite	510 mm

Volumen	56,1 l
Anzahl seitliche Griffe	2
Innenmaß Höhe	220 mm
maximale Zuladung	36,7 kg
Innenmaß Länge	580 mm
Anzahl Verschlüsse	4
Außenmaß Höhe	245 mm
Außenmaß Länge	650 mm
Gewicht	8,4 kg
IP-Schutzart	IP 67
Eigenschaft Koffer	flugtauglich
Eigenschaft Koffer	schlagfest
Eigenschaft Koffer	stapelbar
Produktart	Werkzeug-Transportsystem