



Wasserdichter Koffer „Explorer“, Typ: 5833



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 692930 5833 |
| GTIN | 8024482008769 |
| Artikelklasse | 64A |

Beschreibung

Ausführung:

Extrem stabiler Koffer aus hochschlagfestem Kunststoff, gefüllt mit vorgestanztem Würfelschaum. Verschließbar durch Vorhängeschloss Nr. 085830 – 085875. Durchgehend hohe Wandstärke für hohe Stabilität. Druckdicht und chemisch resistent. Temperaturbeständig von -33 bis 90 °C.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Für Schutz, Verpackung und Transport von empfindlichen Teilen und Geräten.

Hinweis:

Viele weitere Koffergrößen, Ausstattungsvarianten und Zubehör auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|-------|
| maximale Zuladung | 62 kg |
| Anzahl Räder | 2 |

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Gewicht | 12,7 kg |
| Anzahl seitliche Griffe | 2 |
| Außenmaß Länge | 670 mm |
| Anzahl Verschlüsse | 4 |
| Innenmaß Breite | 440 mm |
| Volumen | 84,2 l |
| Innenmaß Länge | 580 mm |
| Außenmaß Höhe | 372 mm |
| Außenmaß Breite | 510 mm |
| Innenmaß Höhe | 330 mm |
| IP-Schutzart | IP 67 |
| Eigenschaft Koffer | flugtauglich |
| Eigenschaft Koffer | schlagfest |
| Eigenschaft Koffer | stapelbar |
| Produktart | Werkzeug-Transportsystem |