

## Grenzwellennutenlehre mit zahlenmäßiger Toleranz, Typ: A



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 484411 A      |
| GTIN          | 2050001956699 |
| Artikelklasse | 48B           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Grenzwellennutenlehren mit Gut- und Ausschusseite. Gutseite mit **Abnutzungsaufmaß** nach DIN 7164. Lehenkörper aus gehärtetem Stahl.

Für Zwischenmaß oder zahlenmäßige Toleranz.

Grenzwellennutenlehre mit zahlenmäßiger Toleranz z.B. 484411 Gr. **41,04 +0,01/-0,02**.

#### Verwendung:

Zum Prüfen von Flachpassungen z. B. von Nuten.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1 und DIN 7164**.

#### Hinweis:

Die Größenbezeichnung Typ beschreibt das Nennmaß in Millimeter (mm).

Typ A = 3,001 – 5,999

Typ B = 6,001 – 8,999

Typ C = 9,001 – 12,999

Typ D = 13,001 – 16,999

Typ E = 17,001 – 20,999

Typ F = 21,001 – 25,999

### Technische Beschreibung

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Nennmaß      | 3,001 - 5,999 mm |
| Toleranzwert | -1,8 - 0,9 mm    |
| Norm         | DIN 1938-1       |

| Norm         | DIN 7164 |
|--------------|----------|
| Toleranzfeld | A        |
| Toleranzfeld | B        |
| Toleranzfeld | C        |
| Toleranzfeld | CD       |
| Toleranzfeld | D        |
| Toleranzfeld | E        |
| Toleranzfeld | EF       |
| Toleranzfeld | F        |
| Toleranzfeld | FG       |
| Toleranzfeld | G        |
| Toleranzfeld | H        |
| Toleranzfeld | J        |
| Toleranzfeld | JS       |
| Toleranzfeld | K        |
| Toleranzfeld | M        |
| Toleranzfeld | N        |
| Toleranzfeld | P        |
| Toleranzfeld | R        |
| Toleranzfeld | S        |
| Toleranzfeld | T        |
| Toleranzfeld | U        |
| Toleranzfeld | V        |
| Toleranzfeld | X        |
| Toleranzfeld | Y        |
| Toleranzfeld | Z        |
| Toleranzfeld | ZA       |
| Toleranzfeld | ZB       |
| Toleranzfeld | ZC       |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Qualität     | 7                   |
| Qualität     | 8                   |
| Qualität     | 9                   |
| Qualität     | 10                  |
| Qualität     | 11                  |
| Qualität     | 12                  |
| Qualität     | 13                  |
| Kalibrierung | L6                  |
| Produktart   | Grenzwellennutlehre |

## Dienstleistungen

|  |           |
|--|-----------|
| Kalibrierung Grenzlehrdorn maximaler Ø 20 mm | 028300 20 |
|--|-----------|