

Garant
**eco-Klemmdrehhalter DCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 25/12mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	250004 25/12
GTIN	4045197926937
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit.

Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DCLNR/L 2525X12

passende Wendeschneidplatte: CN.. 1204..

Funktionsbreite L₄: 32 mm

Kopflänge L₁: 34 mm

Gesamtlänge L: 104,5 mm

Unterlegplatte: 259033 2

Technische Beschreibung

Schaftgröße	25 mm
Unterlegplatte	259033 2
Plattengröße	12 mm

Gesamtlänge L	104,5 mm
Schraube für Unterlegplatte	259027 2
Funktionsbreite L ₄	32 mm
ISO-Code Halter	DCLNR/L 2525X12
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Kopflänge L ₁	34 mm
Pratze, Schraube, Feder	259036 8
Serie	Eco
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter