

Garant
**eco-Klemmdrehhalter SDJCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links,
Schaft- / Plattengröße: 20/11 mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260295 20/11
GTIN	
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

GARANT eco-System-Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit. Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	32 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Gesamtlänge L	92 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 1
Unterlegplatte	269007 1
Wendeplattenschrauben-Set	269023 3
Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..

ISO-Code Halter	SDJCR/L 2020X11
Schaftgröße	20 mm
Serie	Eco
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15