

Garant
eco-Klemmdrehhalter kurz, rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/08 mm


Bestelldaten

Bestellnummer	251908 25/08
GTIN	4045197927378
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DWLNR/L 2525X08

passende Wendeschneidplatte: WN.. 0804..

Funktionsbreite L₄: 32 mm

Kopflänge L₁: 32 mm

Gesamtlänge L: 104,5 mm

Unterlegplatte: 259033 6

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	DWLNR/L 2525X08
Plattengröße	8 mm
Schraube für Unterlegplatte	259027 4
Gesamtlänge L	104,5 mm

Unterlegplatte	259033 6
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Kopflänge L ₁	32 mm
Schaftgröße	25 mm
Pratze, Schraube, Feder	259036 10
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10