

Garant**Schonhammer mit Nylon-Einsätzen und Alu-Mittelteil, Hammerkopf-Ø: 32mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 754160 32 |
| GTIN | 4045197680471 |
| Artikelklasse | 71D |

Beschreibung**Ausführung:**

Kräftiges Mittelstück aus Metall mit Hammerstiel aus Hickoryholz, mit Nylon-Stielschutzhülse und Ringkeil. Die schlag- und verschleißfesten Nylon-Einsätze sind durch ein doppelt wirkendes Befestigungssystem mit dem Mittelstück verbunden.

Mittelstück aus Aluminium, schwarz eloxiert.

Vorteil:

Aluminium-Mittelstück = deutliche Gewichtsreduktion. Dadurch ist sehr dosiertes Arbeiten bei gleichzeitiger Schonung des Handgelenks möglich.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsatz Nylon unter Nr. 754180 und Ersatzstiel unter Nr. 751650 erhältlich.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------|----------|
| Stiellänge | 300 mm |
| Hammerkopf-Ø | 32 mm |
| Kopflänge mit Einsätzen | 87 mm |
| Gewicht | 0,237 kg |
| Produktart | Hammer |

Zubehör

Hickory-Hammerstiel mit Stielschutzhülse und Ringkeil
Stiellänge 300 mm

751650 300

Ersatz-Einsatz Nylon, Stück Hammerkopf-Ø 32 mm

754180 32