


Garant
Dreh-Wendeschneidplatte TN.G 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7305

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 251544 HU7305 |
| GTIN | 4045197927729 |
| Artikelklasse | 21G |

Beschreibung

TN.G 160408 HU7305 Sorte: HU7305
 Spanbrecher: AM
 Toleranz: G
 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mm
 Vorschub f : 0,1 - 0,6 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 400 - 600 m/min

Technische Beschreibung

| | |
|---|---------------------|
| Schnitttiefe a_p | 0,5 - 5 mm |
| Spanbrecher | AM |
| Hauptanwendung | N |
| Eckenradius | 0,8 mm |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 400 - 600 m/min |
| Sorte | HU7305 |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Vorschub f | 0,1 - 0,6 mm/U |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schichten |
| Schneidstoff | HM |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | TN.G 160408 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 |
| Toleranz | G |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |