


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 060408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7305****Bestelldaten**

Bestellnummer	252064 HU7305
GTIN	4045197927736
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WN.G 060408 HU7305 Sorte: HU7305

Spanbrecher: AM

Toleranz: G

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mmVorschub f : 0,1 - 0,6 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 400 - 600 m/min**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	AM
Vorschub f	0,1 - 0,6 mm/U
Hauptanwendung	N
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm

Sorte	HU7305
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	400 - 600 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNGG 060408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen