

 Atlas Copco

## Druckluft-Schlagschrauber, Typ: W2920



### Bestelldaten

Bestellnummer	079171 W2920
GTIN	7322590051280
Artikelklasse	03R

### Beschreibung

#### Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von **6,3 bar** und den angegebenen Schlauchinnen-Ø.

Leistungsstarke Schlagschrauber.

Abluftführung durch den Handgriff, umsteuerbar für **Rechts- / Linkslauf**.

- **Leistungsstarkes Doppelhammer-Schlagwerk.**
- **Geringes Gewicht bei hoher Leistung.**
- **Composite-Verbundgehäuse und Handgriff mit hoher Lebensdauer.**
- **Ergonomischer Handgriff mit guter Isolation.**
- **Umsteuerung Rechts-Linkslauf über zwei Druckknöpfe.**

#### Verwendung:

Geeignet für harte Einsatzfälle.

#### Ersatzteil:

**Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits):** Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

### Technische Beschreibung

Länge	218 mm
Rechts-/Linkslauf	ja
Arbeitsgeräusch	96 dB(A)
Drehmomentbereich	300 - 1450 Nm
maximale Drehzahl	5500 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme Abmessung	3/4 Zoll
maximaler Luftbedarf	1620 l/min
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	13 mm
maximale Vibration nach EN	10,2 m/s <sup>2</sup>
Herstellerbezeichnung	W2920
Bauform	Pistole
Gewicht	3,2 kg
Höhe	206 mm
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	□
maximaler Schrauben-Ø (8.8-12.9)	M30
Druckluft-Anschluss	3/8 Zoll
Anschlussgewinde	BSP
Produktart	Schrauber