

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SNMM 190624, für Grobzerspanung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251394 HB7120-1
GTIN	4045197928375
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMM 190624 HB7120-1 Eckenradius: 2,4 mm
Sorte: HB7120-1
Spanbrecher: VR
Schnitttiefe a_p : 2 - 12 mm
Vorschub f : 0,4 - 1,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 210 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	VR
Hauptanwendung	M
Eckenradius	2,4 mm
Schnitttiefe a_p	2 - 12 mm
Vorschub f	0,4 - 1,2 mm/U
Sorte	HB7120-1

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 210 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMM 190624
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen