

 Atlas Copco

Druckluft-Schlagschrauber, Typ: W2910



Bestelldaten

Bestellnummer	079171 W2910
GTIN	7322590051310
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von **6,3 bar** und den angegebenen Schlauchinnen-Ø.

Leistungsstarke Schlagschrauber.

Abluftführung durch den Handgriff, umsteuerbar für **Rechts- / Linkslauf**.

- **Leistungsstarkes Doppelhammer-Schlagwerk.**
- **Geringes Gewicht bei hoher Leistung.**
- **Composite-Verbundgehäuse und Handgriff mit hoher Lebensdauer.**
- **Drei Drehmomentstufen.**
- **Ergonomischer Handgriff mit guter Isolation.**
- **Umsteuerung Rechts-Linkslauf über zwei Druckknöpfe.**

Verwendung:

Geeignet für harte Einsatzfälle.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Technische Beschreibung

maximale Vibration nach EN	3,3 m/s ²
Länge	160 mm
Drehmomentbereich	150 - 400 Nm
maximaler Schrauben-Ø (8.8-12.9)	M14
Gewicht	1,2 kg
Arbeitsgeräusch	89 dB(A)
Herstellerbezeichnung	W2910
maximaler Luftbedarf	1020 l/min
Höhe	178 mm
Bauform	Pistole
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	□
Werkzeugaufnahme Abmessung	3/8 Zoll
maximale Drehzahl	6500 min ⁻¹
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	10 mm
Rechts-/Linkslauf	ja
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	BSP
Produktart	Schrauber