

 Atlas Copco

Druckluft-Schlagschrauber, Typ: W2911



Bestelldaten

Bestellnummer	079171 W2911
GTIN	7322590051303
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von **6,3 bar** und den angegebenen Schlauchinnen-Ø.

Leistungsstarke Schlagschrauber.

Abluftführung durch den Handgriff, umsteuerbar für **Rechts- / Linkslauf**.

- **Leistungsstarkes Doppelhammer-Schlagwerk.**
- **Geringes Gewicht bei hoher Leistung.**
- **Composite-Verbundgehäuse und Handgriff mit hoher Lebensdauer.**
- **Drei Drehmomentstufen.**
- **Ergonomischer Handgriff mit guter Isolation.**
- **Umsteuerung Rechts-Linkslauf über zwei Druckknöpfe.**

Verwendung:

Geeignet für harte Einsatzfälle.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Technische Beschreibung

maximaler Schrauben-Ø (8.8-12.9)	M14
maximale Drehzahl	7300 min ⁻¹
Herstellerbezeichnung	W2911
Rechts-/Linkslauf	ja
Drehmomentbereich	150 - 400 Nm
Bauform	Pistole
Höhe	178 mm
Gewicht	1,2 kg
Arbeitsgeräusch	92 dB(A)
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	□
Länge	160 mm
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	10 mm
maximale Vibration nach EN	5,1 m/s ²
Werkzeugaufnahme Abmessung	1/2 Zoll
maximaler Luftbedarf	1020 l/min
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	BSP
Produktart	Schrauber