

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 190624, für Schruppbearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251338 HB7140-1
GTIN	4045197928344
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMG 190624 HB7140-1 Eckenradius: 2,4 mm
Sorte: HB7140-1
Spanbrecher: VG
Schnitttiefe a_p : 1,5 - 9 mm
Vorschub f : 0,25 - 0,8 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 210 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	1,5 - 9 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VG
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 210 m/min
Vorschub f	0,25 - 0,8 mm/U
Hauptanwendung	M

Sorte	HB7140-1
Eckenradius	2,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 190624
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen