

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150408, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250868 HB7140-1
GTIN	4045197928733
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 150408 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VG

Schnitttiefe a_p : 1,5 - 6 mmVorschub f : 0,25 - 0,6 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 210 m/min**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7140-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 210 m/min
Spanbrecher	VG
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen