

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150412, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 250769 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197928719 |
| Artikelklasse | 21G |

Beschreibung

DNMG 150412 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mmVorschub f : 0,2 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min**Technische Beschreibung**

| | |
|--------------------|---------------------|
| Sorte | HB7140-1 |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |
| Schneidstoff | HM |
| Vorschub f | 0,2 - 0,5 mm/U |
| Spanbrecher | VM |
| Schnitttiefe a_p | 0,5 - 5 mm |

| | |
|---|-------------------------------|
| Hauptanwendung | M |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 60 - 230 m/min |
| Eckenradius | 1,2 mm |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150412 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 |
| Toleranz | M |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |