

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150404, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250670 HB7120-1
GTIN	4045197928627
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DNMG 150404 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,3 - 2 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 90 - 290 m/min**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2 mm
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	VS
Sorte	HB7120-1

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen