


**Garant****Backe mit Positionierstiften, für Backenbreite: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	362627 125
GTIN	4045197928283
Artikelklasse	31S

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Stahl gehärtet, teniferiert gasnitriert (Toleranz  $\pm 0,01$  mm).**
- **Einfache Montage auf dem Schraubstock.**
- **Mechanisches eindrücken der Stifte.**
- **Druckluftbedienung über beidseitige Ventile.**
- **Kein Unterschied zwischen Fest- und Mobilbacke.**
- **5,5 bar erforderlicher Luftdruck**

**Verwendung:**

Schnelles Umrüsten für verschiedene Bearbeitungen.

- **Lagefixierung schnell und absolut wiederholgenau.**
- **Zeitaufwändiges Handling von Auflageleisten entfällt.**

**Passend für:**

**GARANT-NC** Nr. 360510; 360465; 361290.

**HOLEX** Nr. 362010.

**Allmatic** Nr. 360405; 360600; 360605; 361180; 361202; 361302; 361304; 362250; 362350 sowie mit Spannbacken Nr. 361400 – 361620.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Stk. Befestigungsschraube.

**Technische Beschreibung**

passend zu Farbcode	TC
passend zu Farbcode	HiPo
passend zu Farbcode	LC-GARANT
passend zu Farbcode	HD-Allmatic
passend zu Farbcode	HD-HOLEX
passend zu Farbcode	LCV125G
passend zu Farbcode	Titan2/TitanSense
passend zu Farbcode	LC
passend zu Farbcode	NC8
Produktart	Schraubstock-Backen

---

## Zubehör

Ersatzpins, 10-teilig Typ 1	362629 1
-----------------------------	----------