


**HOLEX****Rund-Blechlocher ohne Kugel-Drucklager, Stempel-Ø (Loch-Ø): 80mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	834000 80
GTIN	2050000996641
Artikelklasse	86C

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestehend aus der Matrize, dem Stempel und der Druckschraube.

**Ohne** Kugel-Drucklager.

**Verwendung:**

Zum Stanzen der unterschiedlichsten Materialien wie Stahlblech, V2A-Blech, Alu-Blech, Kupferblech usw. Besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen (z. B. große Blechtafeln, Schaltschränke, Sicherungskästen, Verteilerdosen, Armaturentafeln, Spültischbecken, Karosserien usw.). Für Rohrbearbeitung nicht geeignet. Druckschraube und Matrize beim Arbeiten unbedingt einfetten.

**Betätigung:**

a) mittels **Schraubenschlüssel**.

b) mittels **Handhydraulik** Nr. 834655 Gr. 1.

c) mittels **Hydraulik-Handpumpe** Nr. 834700. **Ab Ø 50 ist die Verwendung der Hydraulik-Handpumpe zu empfehlen.**

**Werkstoff:**

Spezial-Werkzeugstahl, brüniert.

**Hinweis:**

- **Bei Betätigung mittels Hydraulikgeräten die Druckschraube gegen Zugbolzen Nr. 834070 (Sonderzubehör) austauschen.**
- **Gr. 32 und 35 zum Lochen von Nirosta-Spültischen, um 1/2 Zoll-Spültischbatterien zu befestigen.**

## Technische Beschreibung

für Nirostahlbleche je nach Festigkeit bis	2 mm
vorzubohrender Loch-Ø	21 mm
Schlüsselweite der Druckschraube	30 mm
Stempel-Ø (Loch-Ø)	80 mm
für Materialstärke (Blech St 37)	3 mm
Druckschraube	M 20×1,5×90
Produktart	Lochwerkzeug

---

## Zubehör

Ersatz-Druckschraube für Rund-Blechlocher Gewinde-Ø / Länge 20/90 mm	834040 20/90
Ersatz-Kugeldrucklagerschraube für Rund-Blechlocher Gewinde-Ø / Länge 20/90 mm	834060 20/90