

**Garant****Schonhammer mit Nylon-Einsätzen und Stahl-Mittelteil, Hammerkopf-Ø: 22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	754120 22
GTIN	4045197680402
Artikelklasse	71D

**Beschreibung****Ausführung:**

Kräftiges Mittelstück aus Metall mit Hammerstiel aus Hickoryholz, mit Nylon-Stielschutzhülse und Ringkeil. Die schlag- und verschleißfesten Nylon-Einsätze sind durch ein doppelt wirkendes Befestigungssystem mit dem Mittelstück verbunden.

Mittelstück aus Stahl.

**Verwendung:**

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

**Ersatzteil:**

Ersatz-Einsatz Nylon unter Nr. 754180 und Ersatzstiel unter Nr. 751650 erhältlich.

**Technische Beschreibung**

Stiellänge	280 mm
Hammerkopf-Ø	22 mm
Gewicht	0,188 kg
Kopflänge mit Einsätzen	73 mm
Produktart	Hammer

## Zubehör

Ersatz-Einsatz Nylon, Stück Hammerkopf-Ø 22 mm	754180 22
Hickory-Hammerstiel mit Stielschutzhülse und Ringkeil Stiellänge 280 mm	751650 280