

**Garant****Schiebebügelwagen T3, Typ: T38****Bestelldaten**

Bestellnummer	918520 T38
GTIN	4045197612113
Artikelklasse	91T

**Beschreibung****Ausführung:**

1 Ladefläche.

Geschweißte Stahlkonstruktion, Plattform aus **Holzwerkstoffplatte** mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche.

Griff mit Haptoprene®-Einlage und schlagfestem Polypropylen. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Sonderzubehör:**

Lochwand Nr. 918580. Nicht im Lieferumfang enthalten.

**Lackierung:**

Silber **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

**Technische Beschreibung**

Ladeflächenhöhe	270 mm
-----------------	--------

Norm	EN 1757-3
Typ	T38
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Tragfähigkeit	500 kg
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Ladeflächenbreite	1200 mm
Material Rad	Polyurethan-Laufbelag
Breite	1320 mm
Höhe	990 mm
Gewicht	41 kg
Rad-Ø	200 mm
Tiefe	809 mm
Ladeflächentiefe	800 mm
Produktart	Schiebebügelwagen

## Zubehör

Klemmbrett für Tischwagen	918581
Lochblechwand zum Einschrauben Typ SP6	918580 SP6