

**HOLEX****Rund-Blechlocher ohne Kugel-Drucklager, Stempel-Ø (Loch-Ø): 12,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	834000 12,5
GTIN	2050000996399
Artikelklasse	86C

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestehend aus der Matrize, dem Stempel und der Druckschraube.

**Ohne** Kugel-Drucklager.

**Verwendung:**

Zum Stanzen der unterschiedlichsten Materialien wie Stahlblech, V2A-Blech, Alu-Blech, Kupfer-Blech usw. Besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen (z. B. große Blechtafeln, Schaltschränke, Sicherungskästen, Verteilerdosen, Armaturentafeln, Spültischbecken, Karosserien usw.). Für Rohrbearbeitung nicht geeignet. Druckschraube und Matrize beim Arbeiten unbedingt einfetten.

**Betätigung:**

a) mittels **Schraubenschlüssel**.

b) mittels **Handhydraulik** Nr. 834655 Gr. 1.

c) mittels **Hydraulik-Handpumpe** Nr. 834700. **Ab Ø 50 ist die Verwendung der Hydraulik-Handpumpe zu empfehlen.**

**Werkstoff:**

Spezial-Werkzeugstahl, brüniert.

**Hinweis:**

- **Bei Betätigung mittels Hydraulikgeräten die Druckschraube gegen Zugbolzen Nr. 834070 (Sonderzubehör) austauschen.**
- **Gr. 32 und 35 zum Lochen von Nirosta-Spültischen, um 1/2 Zoll-Spültischbatterien zu befestigen.**

## Technische Beschreibung

Druckschraube	M6×30
für Panzerrohr-Gewinde nach DIN 40430	Pg7
vorzubohrender Loch-Ø	7 mm
für Materialstärke (Blech St 37)	1,5 mm
Stempel-Ø (Loch-Ø)	12,5 mm
Schlüsselweite der Druckschraube	Innensechskant Gr. 5 mm
für Nirostastahlbleche je nach Festigkeit bis	1 mm
für metrisches Gewinde nach DIN EN 60423	M12×1,5
Produktart	Lochwerkzeug

---

## Zubehör

Ersatz-Druckschraube für Rund-Blechlocher Gewinde-Ø / Länge 6/30 mm	834040 6/30
---	-------------