

**Garant****VHM-Fräser, AlCrN, Ø e8 DC: 18mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	202293 18
GTIN	4045197931344
Artikelklasse	11X

**Beschreibung****Ausführung:**Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss.

**Hinweis:****Nachfolgeprodukt für Nr. 202320.****Technische Beschreibung**

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Freistellungs-Ø D <sub>1</sub>	17,7 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,1 mm
Spiralwinkel	45 Grad
Vorschub f <sub>z</sub> für Besäumen in Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	18 mm
Vorschub f <sub>z</sub> für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm
Gesamtlänge L	92 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Schaftform	HB
Auskräglänge L <sub>1</sub> inkl. Freistellung	44 mm
Zähnezahl Z	3
Toleranz Nenn-Ø	e8

Schneidenlänge $L_c$	32 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	AlCrN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation	$0,5 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Eckfräser

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	280 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	200 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	110 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	50 m/min	M
GG(G)	geeignet	90 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

Luft

geeignet