

Garant
VHM-Fräser, AlCrN, Ø e8 DC: 11 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	201307 11
GTIN	4045197930200
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

 Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss.

Innenkühlung: nein

Toleranz Nenn-Ø: e8

Zähnezahl Z: 2

Spiralwinkel: 30 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 6535 HE mit h6

Zähnezahl Z: 2

 Schneidenlänge L_c : 26 mm

 Auskraglänge L_1 inkl. Freistellung: 38 mm

 Freistellungs-Ø D_1 : 10,8 mm

Gesamtlänge L: 83 mm

 Schaft-Ø D_s : 12 mm

Technische Beschreibung

Schaft	DIN 6535 HE mit h6
Freistellungs-Ø D_1	10,8 mm
Zähnezahl Z	2
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schaft-Ø D_s	12 mm
Schneidenlänge L_c	26 mm

Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Auskraglänge L_1 inkl. Freistellung	38 mm
Schaftform	HB
Eckenfasenbreite bei 45°	0,1 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	11 mm
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Gesamtlänge L	83 mm
Toleranz Nenn- \varnothing	e8
Spiralwinkel	30 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	AlCrN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	$0,3 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Schaftfräser