

Garant
VHM-Mini-Fräser, AlCrN, Ø e8 DC: 7 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	202261 7
GTIN	4045197922502
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

 Schaft ähnlich **DIN 6535 HB**.

Sparen Sie sich die Nachschleifkosten:

Denn es ist günstiger, VHM-Mini-Fräser bis zur Verschleißgrenze zu nutzen, als nachzuschleifen. Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss.

Toleranz Nenn-Ø: e8

Zähnezahl Z: 3

Spiralwinkel: 30 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 6535 HB mit h6

Zähnezahl Z: 3

 Schneidenlänge L_c : 10 mm

Gesamtlänge L: 55 mm

 Schaft-Ø D_s : 8 mm

Schaftform: HB

Eckenfasenbreite bei 45°: 0,1 mm

Technische Beschreibung

Zähnezahl Z	3
Eckenfasenbreite bei 45°	0,1 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Gesamtlänge L	55 mm
Spiralwinkel	30 Grad

Schneiden-Ø D_c	7 mm
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Schneidenlänge L_c	10 mm
Schaftform	HB
Schaft-Ø D_s	8 mm
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Toleranz Nenn-Ø	e8
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	AlCrN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,3×D bei Besäumen
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Schaftfräser