


VHM-Fräser, unbeschichtet, Ø e8 DC: 16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	202307 16
GTIN	4045197931733
Artikelklasse	12X

Beschreibung
Ausführung:

Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 202240 / 202245.

Technische Beschreibung

Spiralwinkel	45 Grad
Toleranz Nenn-Ø	e8
Schaft-Ø D _s	16 mm
Schneiden-Ø D _c	16 mm
Gesamtlänge L	92 mm
Vorschub f _z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm ²	0,08 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Schneidenlänge L _c	32 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Vorschub f _z für Besäumen in Stahl < 750 N/mm ²	0,13 mm
Zähnezahl Z	3
Schaftform	HB
Eckenfasenwinkel	90 Grad

Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	$0,5 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	170 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	100 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	40 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	55 m/min	K
Uni	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	geeignet		