

**Garant**
**VHM-Fräser, AlCrN, Ø e8 DC: 10mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	202293 10
GTIN	4045197931306
Artikelklasse	11X

## Beschreibung

### Ausführung:

Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss.

### Hinweis:

**Nachfolgeprodukt für Nr. 202320.**

## Technische Beschreibung

Schaftform	HB
Eckenfasenbreite bei 45°	0,1 mm
Gesamtlänge L	72 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Zähnezahl Z	3
Toleranz Nenn-Ø	e8
Vorschub $f_z$ für Nutenfräsen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Schneidenlänge $L_c$	22 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Schneiden-Ø $D_c$	10 mm
Schaft-Ø $D_s$	10 mm
Auskräglänge $L_1$ inkl. Freistellung	32 mm
Spiralwinkel	45 Grad

Vorschub $f_z$ für Besäumen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Freistellungs- $\emptyset D_1$	9,8 mm
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	AlCrN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation	$0,5 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Eckfräser

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	280 m/min	N
Alu $> 10\% \text{ Si}$	bedingt geeignet	200 m/min	N
Stahl $< 500 \text{ N/mm}^2$	geeignet	120 m/min	P
Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	geeignet	110 m/min	P
Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	geeignet	100 m/min	P
Stahl $< 1100 \text{ N/mm}^2$	geeignet	70 m/min	P
Stahl $< 1400 \text{ N/mm}^2$	bedingt geeignet	60 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	geeignet	70 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	bedingt geeignet	50 m/min	M
GG(G)	geeignet	90 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

Luft

geeignet