



Vanadium-Kombizange, verchromt VDE-isoliert, ganze Länge: 190mm



Bestelldaten

Bestellnummer	701800 190
GTIN	4003773040415
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Chrom-Vanadium-Stahl. Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), auch für Pianodraht geeignet. **Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Zangen verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5746

Technische Beschreibung

Schneidwerte Pianodraht bis Ø	2 mm
Schneidwerte harter Draht bis Ø	2,5 mm
ganze Länge	190 mm
elektrostatische Eigenschaft	VDE 1000 V
Norm	DIN ISO 5746
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Backeneigenschaft	gezahnt
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

funkenfrei	nein
Produktart	Multifunktionszange