



## Kraft-Kombizange, verchromt VDE-isoliert, ganze Länge: 225mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	701900 225
GTIN	4003773010036
Artikelklasse	73F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Große Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand. Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 63 HRC), auch für Pianodraht geeignet. Isoliert nach **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V. Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

#### Norm:

**DIN ISO 5746.**

#### Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

### Technische Beschreibung

ganze Länge	225 mm
Schneidwerte Pianodraht bis Ø	2,5 mm
Schneidwerte harter Draht bis Ø	3 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5746
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	verchromt
funkenfrei	nein

Produktart

Multifunktionszange