



Wasserpumpenzange Alligator® VDE-tauchisoliert, ganze Länge: 250mm



Bestelldaten

Bestellnummer	705730 250
GTIN	4003773019343
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Durchgestecktes Gelenk (= doppelte Führung) und Klemmschutz gegen Quetschverletzung. Induktiv gehärtet. Ausgekerbte, verzahnte Greifbacken, selbstklemmend an Rohren und Muttern. Mehrstufige Rastenverstellung. **Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Zange verchromt, Griffe tauchisoliert.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Technische Beschreibung

ganze Länge	250 mm
Spannweite für Rohre	2 Zoll
Spannweite für Sechskant	46 mm
Griff	tauchisoliert
Herstellerbezeichnung	Alligator
Oberfläche	verchromt
Norm	DIN ISO 8976
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
funkenfrei	nein
Rasten Feinverstellmöglichkeit	nein
Selbstklemmung	ja
Klemmschutz	ja
Produktart	Rohr- und Wasserpumpenzange