

Garant**Windeisen, verstellbar verstärkt, Typ: 2****Bestelldaten**

Bestellnummer	148200 2
GTIN	4045197923950
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Mit gehärteten Spannbacken und Stahlgriffen. Zum Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.

Für **starke** Beanspruchung und **präzise Anwendung**. Alle Abmessungen mit **hochwertig geschmiedetem Stahlgrundkörper** und integrierter fester Backe. **Rundlibelle** für gerades Ansetzen.

Norm: DIN 1814

Spannweite □: 3 - 9 mm

für Handgewindebohrer DIN 352: M4 – M12

für Handreibahlen-Ø DIN 206: 5 - 10 mm

Gesamtlänge: 265 mm

Technische Beschreibung

Spannweite □	3 - 9 mm
Gesamtlänge	265 mm
für Handgewindebohrer DIN 352	M4 – M12
für Handreibahlen-Ø DIN 206	5 - 10 mm
Norm	DIN 1814
Produktart	Windeisen

