

Garant**Windeisen, verstellbar verstärkt, Typ: 3****Bestelldaten**

Bestellnummer	148200 3
GTIN	4045197923967
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Mit gehärteten Spannbacken und Stahlgriffen. Zum Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.

Für **starke** Beanspruchung und **präzise Anwendung**. Alle Abmessungen mit **hochwertig geschmiedetem Stahlgrundkörper** und integrierter fester Backe. **Rundlibelle** für gerades Ansetzen.

Norm: DIN 1814

Spannweite □: 4,9 - 12 mm

für Handgewindebohrer DIN 352: M5 – M20

für Handreibahlen-Ø DIN 206: 6,5 - 15 mm

Gesamtlänge: 370 mm

Technische Beschreibung

für Handreibahlen-Ø DIN 206	6,5 - 15 mm
Spannweite □	4,9 - 12 mm
für Handgewindebohrer DIN 352	M5 – M20
Gesamtlänge	370 mm
Norm	DIN 1814
Produktart	Windeisen

