



## Ring-Einsteckwerkzeug, Typ-Schlüsselweite: 2-24mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 657900 2-24   |
| GTIN          | 4018754034284 |
| Artikelklasse | 63A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

#### Einsatzdaten:

#### Legende zur Zeichnung und Formel:

- $I_1$  = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
- $I_2$  = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
- $I_3$  = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
- $I_4$  = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
- L = Gesamte Länge des Werkzeugs
- $T_1$  = Einzustellendes Drehmoment
- $T_2$  = Vorgeschriebenes Drehmoment

#### Passend für:

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

#### Hinweis:

Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeugs (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!

## Technische Beschreibung

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Einsteckschaft                | 14×18 mm              |
| Schlüsselweite                | 24 mm                 |
| Breite b                      | 37,5 mm               |
| Höhe h                        | 15 mm                 |
| Stichmaß S                    | 25 mm                 |
| Werkzeug austauschbar         | Einsteckwerkzeug      |
| Werkzeug mit Ratschenfunktion | nein                  |
| Produktart                    | Ring-Einsteckwerkzeug |