

**Garant****Windeisen, verstellbar verstärkt, Typ: 7****Bestelldaten**

Bestellnummer	148200 7
GTIN	4045197924209
Artikelklasse	11K

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit gehärteten Spannbacken und Stahlgriffen. Zum Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.

Für **starke** Beanspruchung und **präzise Anwendung**. Alle Abmessungen mit **hochwertig geschmiedetem Stahlgrundkörper** und integrierter fester Backe. **Rundlibelle** für gerades Ansetzen.

**Technische Beschreibung**

für Handreibahlen-Ø DIN 206	20 - 45 mm
für Handgewindebohrer DIN 352	M25 – M58
Gesamtlänge	1258 mm
Spannweite □	14,5 - 36 mm
Norm	DIN 1814
Produktart	Windeisen