



Anschweiß-Einsteckwerkzeug, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	657950 1
GTIN	4018754034598
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Eigenbau-Werkzeugen, z. B. speziell gekröpfter Schlüssel. Je nach Länge des Anschweißsteiles muss auf der Skala ein korrigierter Wert eingestellt werden.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

- l_1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
- l_2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
- l_3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
- l_4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
- L = Gesamte Länge des Werkzeugs
- T_1 = Einzustellendes Drehmoment
- T_2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Passend für:

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

Technische Beschreibung

Höhe h	8 mm
Anschweiß-Vierkant	8×14 mm
Länge l	8 mm
Einsteckschaft	9×12 mm
Serie	737/10
Stichmaß S	8 mm
Werkzeug austauschbar	Einsteckwerkzeug
Produktart	Anschweiß-Einsteckwerkzeug