

**Garant****Flachrundzange gerade, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	713040 160
GTIN	4045197373540
Artikelklasse	71B

**Beschreibung****Ausführung:**

Besonders lange, oval-spitze Backen. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC), geeignet für harten und weichen Draht. Backen innen geraut.

Zange verchromt, Griffe mit ergonomisch optimierten Mehrkomponenten-Hüllen, mit griffiger **Haptoprene**-Oberfläche.

**Norm:****DIN ISO 5745****Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

**Technische Beschreibung**

ganze Länge	160 mm
Backenlänge	50 mm
Griff	Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche
Maulform	oval-spitz, gerade
Norm	DIN ISO 5745
Backeneigenschaft	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC)
Ausführung Backen	innen geraut
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	verchromt
Produktart	Multifunktionszange