

Erdi**Ideal-Blehschere, links schneidend, ganze Länge: 240mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	766200 240
GTIN	4010220010976
Artikelklasse	73X

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkopf gesenkgeschmiedet, Schneiden induktiv gehärtet. Nachstellbare Gewerbeverschraubung, doppelte Hebelübersetzung mit integrierter Öffnungsfeder. Microverzahnt. Scherenkopf aus **Edelstahl-S** (HRC 60 – 62), geschmiedete Vollstahlschenkel mit Abgleitschutz.

Schneidleistung: Bleche bis 2,0 mm, V2A-Bleche bis 1,5 mm.

- **Optimierte Schneidfase für verbesserten Blechablauf .**
- **Reduzierter Öffnungswinkel der Griffe und Schneidenverlängerung zum Gelenk bewirken geringeren Kraftaufwand beim Schneiden.**

Verwendung:

Für durchlaufende gerade und Figureschnitte.

Technische Beschreibung

Länge Schneiden	24 mm
ganze Länge	240 mm
Einsatzart	links schneidend
Produktart	Schere

Zubehör

Reparatur-Sortiment für Ideal-Blehschere

766110