

Erdi**Ideal-Blehschere mit 2-Komponenten-Griff, rechts schneidend, ganze Länge: 260mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	766000 260
GTIN	4010220019283
Artikelklasse	73X

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkopf gesenkgeschmiedet, Schneiden induktiv gehärtet. Nachstellbare Gewerbeverschraubung, doppelte Hebelübersetzung mit integrierter Öffnungsfeder. Microverzahnt. Scherenkopf aus **Edelstahl** (HRC 58 – 60), Schenkel aus Stahlblech, vernickelt. 2-Komponenten-Griff mit handschonender, griffiger Weichstoffeinlage.

Schneidleistung: Bleche bis 1,8 mm, V2A-Bleche bis 1,2mm.

Verwendung:

Für durchlaufende gerade und Figureschnitte.

Technische Beschreibung

Länge Schneiden	33 mm
ganze Länge	260 mm
Einsatzart	rechts schneidend
Produktart	Schere

Zubehör

Reparatur-Sortiment für Ideal-Blehschere	766020
--	--------