

**Garant****Flachrundzange gerade VDE-isoliert, ganze Länge: 160mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	713310 160
GTIN	4045197501462
Artikelklasse	71B

**Beschreibung****Ausführung:**

Besonders lange, oval-spitze Backen. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC), geeignet für harten und weichen Draht. Backen innen geraut.

Zange verchromt, Griffe mit ergonomisch optimierten Mehrkomponenten-Hüllen, mit griffiger **Haptoprene**-Oberfläche.

**Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

**Norm:**

**DIN ISO 5745**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

**Technische Beschreibung**

ganze Länge	160 mm
Backenlänge	50 mm
Griff	Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche
Maulform	oval-spitz, gerade
Norm	DIN ISO 5745
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Backeneigenschaft	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC)

Ausführung Backen	innen geraut
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Multifunktionszange