

**KANON**
**Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, maximales Drehmoment: 500cN·m**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	659949 500
GTIN	4580125347571
Artikelklasse	66F

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Einstellbar durch Mikrometerskala. Leichtmetallgriff profiliert.

**Funktion:**

Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts löst der Schraubendreher „signalgebend“ (hör- und fühlbar) aus und ist dann sofort wieder einsatzbereit.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Hinweis:**

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

**Technische Beschreibung**

Anzeige	analog
Ø	40 mm
maximales Drehmoment	500 cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich =	2,5 cNm
Messgenauigkeit Drehmoment	±6 %
Bit-Aufnahme	F 6,3
Drehmomentbereich	100 - 500 cNm
Drehmomentbereich	1 - 5 Nm
Ablesung umschaltbar	cNm

Norm	DIN EN ISO 6789
Gewicht	436 g
Messverfahren	Drehmoment
Anschlussform	Bitaufnahme 1/4 Zoll
Gesamtlänge L	200 mm
Auslöseprinzip	mechanische Kurzwegauslösung
Einstellung des Auslösewertes	mit Einstellskala
Feedback	auslösend
Verstellbarkeit Auslösewert	verstellbar
Kalibrierung	O3
Anzugrichtung	Rechts- und Linksanzug
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Daten protokollierbar	nein
Auslösesignalisierung	akustisch
Auslösesignalisierung	haptisch
Messtechnik	mechanisch
Produktart	Drehmomentschraubendreher

## Dienstleistungen

Kalibrierung Drehmoment-Schraubendreher beidseitig  
maximales Drehmoment 0,04-20/2 N·m

020260 0,04-20/2