



Drehmomentvervielfältiger im Blechkoffer, maximale Ausgangskapazität: 800N·m



Bestelldaten

Bestellnummer	659975 800
GTIN	4018754186785
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Mechanische, handbetätigte Drehmomentvervielfältiger zum kontrollierten Schraubenanzug. Vervielfältiger und Abstützung aus hochwertigem Stahl. Mit Überlastsicherung zum Schutz des Getriebes. **Eingangs-Antrieb** mit Innen-Vierkant für Antriebswerkzeuge wie Knarre, Quergriff, Drehmomentschlüssel. Sinnvoll ist die Betätigung durch Drehmomentschlüssel, damit die maximale Belastbarkeit der Geräte und die Schraubenanzugswerte kontrolliert werden können. **Ausgangs-Abtrieb** mit Außenvierkant zur Aufnahme von Steckschlüsseinsätzen (vorzugsweise wegen der hohen Drehmomente Maschinenschraubereinsätze verwenden). Präzise Planetengetriebe garantieren eine exakte Drehmomentübertragung mit Langzeitgenauigkeit von $\pm 5\%$. Lieferung im Blechkoffer.

Vorteil:

Drehmomentvervielfältiger ermöglichen die Übertragung hoher Drehmomente bei entsprechend geringem Hebelarm.

Technische Beschreibung

maximale Eingangskapazität	229 Nm
Getriebeuntersetzung	4:1
Anzahl Abstützvorrchtungen (Reaktionsplatten)	1
Abtriebs-Vierkant	3/4 Zoll

Gewicht	2 kg
maximale Ausgangskapazität	800 Nm
Überlastsicherung	ja
Rücklaufsperre	nein
Drehmoment-Übersetzung / effektive Kraftvervielfältigung	1:3,5
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
empfohlener Drehmomentschlüssel / Anzugsbereich	250 Nm
Ø D	66 mm
Länge L	215 mm
Höhe H	85 mm
Messtechnik	mechanisch
Messgenauigkeit	5 %
Serie	MULTIPOWER MP300
Produktart	Drehmomentschlüssel